



Sägeblatt "power cut wood - professional", 235x2,6/1,8x30, Z24 WZ 20°

- Für grobe und mittelfeine Zuschnitte bei zügigem Vorschub und geringem Leistungsbedarf
- Gute Schnittergebnisse bei Längsschnitten in Vollholz
- Zum Teil einsetzbar für Bauholz mit Nägeln und Betonresten
- Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
- Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl

Bestell-Nr.	628493000
EAN-Code	4061792188518
Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung	235 x 2.6 x 30 mm
Material	HW/CT
Zähnezahl	24
Zahnform	WZ
Stammblattdicke	1.8 mm
Spanwinkel	20°
geeignet für	KS 85 FS
Verpackung	Karton