



Sägeblatt "multi cut - professional", 235x2,4/1,8x30, Z60 FZ/TZ 5°

- Universeller Einsatz bei anspruchsvollen Materialien
- Bei höchsten Ansprüchen an die Schnittqualität, z.B. Laminat, dünnwandige Kunststoff-, Alu-, Kupfer-, Messingprofile
- Ideal geeignet für viele Anwendungen im Innenausbau
- Perfekte Schnittergebnisse auch bei Querschnitten in Vollholz, rohen, beschichteten oder furnierten Spanplatten, MDF
- Sehr hohe Leistungskraft der Kreissäge notwendig
- Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
- Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl

| Bestell-Nr. | 628495000 |
|---------------------------------------|-------------------|
| EAN-Code | 4061792188549 |
| Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung | 235 x 2.4 x 30 mm |
| Material | HW/CT |
| Zähnezahl | 60 |
| Zahnform | FZ/TZ |
| Stammblattdicke | 1.8 mm |
| Spanwinkel | 5° |
| geeignet für | KS 85 FS |
| Verpackung | Karton |