



3 Bits für Torx-Schrauben T10/ 25 mm Diamant

- Schrauberbits aus Chrom-Vanadium-Stahl (S2-Qualität) für hohe Haltbarkeit und Kraftschluss mit den Schrauben
- Spezielle Diamantbeschichtung für extrem sicheren Sitz in der Schraube; Reduzierung des "Come out"- Effekts, dadurch deutliche Arbeitserleichterung
- Die Torsionszone ermöglicht Drehmomentspitzen abzufangen, da sie beim Schrauben Kräfte und Schwingungen aufnimmt. Hohe Kraftbelastung möglich; schützt vor vorzeitigem Bruch
- 1/4" Sechskant-Antrieb

Bestell-Nr.	628507000
EAN-Code	4061792003972

Bitgröße	T10
----------	-----

Gesamtlänge	25 mm
-------------	-------

Verkaufseinheit	3
-----------------	---