



## Diamanttrennscheibe 125x22,23mm, "UP", Universal "professional"

- Leistungsstarke Diamanttrennscheibe mit segmentiertem Rand für aggressives, schnelles Trennen harter Werkstoffe mit hoher Trennleistung und sehr guter Standzeit
- Besonders geeignet für allgemeine Baumaterialien wie Beton, Waschbeton, harte und weiche Sandsteine, Tonziegel
- Saubere Schnittkanten und hohe Schnittgeschwindigkeit durch spezielle Kurzzahnsegmente
- Höchste Sicherheit durch laserverschweißte Diamantsegmente. Segmenthöhe 9-10 mm.
- Bestell-Nr. 628563000 und 628564000 mit Reduzierring für Maschinen mit Aufnahme 20 mm oder 25,4 mm

Bestell-Nr.	628559000
EAN-Code	4061792174375
Durchmesser x Bohrung	125 x 22.23 mm
Segmentabmessungen	20 x 2.4 x 9 mm
Segmentanzahl	15
Max. Drehzahl	12200 /min
Verkaufseinheit	1
Verpackung	Karton