



Diamanttrennscheibe 300x20,0/25,4mm, "UP", Universal "professional"

- Leistungsstarke Diamanttrennscheibe mit segmentiertem Rand für aggressives, schnelles Trennen harter Werkstoffe mit hoher Trennleistung und sehr guter Standzeit
- Besonders geeignet für allgemeine Baumaterialien wie Beton, Waschbeton, harte und weiche Sandsteine, Tonziegel
- Saubere Schnittkanten und hohe Schnittgeschwindigkeit durch spezielle Kurzzahnsegmente
- Höchste Sicherheit durch laserverschweißte Diamantsegmente. Segmenthöhe 9-10 mm.
- Bestell-Nr. 628563000 und 628564000 mit Reduzierring für Maschinen mit Aufnahme 20 mm oder 25,4 mm

| Bestell-Nr. | 628563000 |
|-----------------------|--------------------|
| EAN-Code | 4061792174412 |
| Durchmesser x Bohrung | 300 x 20 / 25.4 mm |
| Segmentabmessungen | 24 x 2.8 x 10 mm |
| Segmentanzahl | 32 |
| Max. Drehzahl | 6300 /min |
| Verkaufseinheit | 1 |
| Verpackung | Karton |