



**Sägeblatt "cordless cut wood - classic",  
165x1,6/1,0x20 Z18 WZ 20° /B**

- Maximale Laufzeit für Akku-Sägen durch extra dünne Stammblattdicke und Schnittbreite
- Deutlich mehr Schnitte pro Akkuladung im Vergleich zu Standard-Sägeblättern bei gleich hoher Standzeit

Bestell-Nr. EAN-Code	628650000 4061792173088
Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung	165 x 1.6 x 20 mm
Material	HW/CT
Zähnezahl	18
Zahnform	WZ
Stammblattdicke	1 mm
Spanwinkel	20°
geeignet für	KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL
Verpackung	Blister