



**Sägeblatt "multi cut cut - classic",  
254x2,6/1,8x30 Z60 FZ/TZ 5°neg /B**

- Universeller Einsatz bei anspruchsvollen Materialien
- Bei hohen Ansprüchen an die Schnittqualität, z.B. Laminat, dünnwandige Kunststoff-, Alu-, Kupfer-, Messingprofile
- Geeignet für viele Anwendungen im Innenausbau
- Gute Schnittergebnisse auch bei Querschnitten in Vollholz, rohen, beschichteten oder furnierten Spanplatten, MDF
- Sehr hohe Leistungskraft der Kreissäge notwendig

Bestell-Nr.	628666000
EAN-Code	4061792173545
Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung	254 x 2.6 x 30 mm
Material	HW/CT
Zähnezahl	60
Zahnform	FZ/TZ
Stammblattdicke	1.8 mm
Spanwinkel	5° neg.
geeignet für	KGS 254 M
Verpackung	Blister