



## HM 3 - Elektronischer Druckschalter mit Trockenlaufschutz

Bestell-Nr.  
EAN-Code

62879900  
4007430310200

- Automatische Steuerung: Einschalten der Pumpe bei Wasserentnahme und Ausschalten bei Erreichen des maximalen Drucks
- Trockenlaufschutz: automatische Abschaltung bei ausbleibendem Fördermedium (undichte Saugleitung, Versiegen des Wasservorrates)
- LED-Anzeige zur Kontrolle des Betriebszustandes
- Membran und Feder zur Beseitigung der Wirkung von Druckstößen
- Sicherheitsventil zur Vermeidung von Wasseraustritt bei Beschädigung der Membran
- Schnelle und einfache Montage
- Ideal zum Umrüsten einer Gartenpumpe zum Hauswasserautomaten
- Auch geeignet für Tiefbrunnen-/Tauchdruckpumpen
- Einschaltdruck: ca. 1,5 bar
- Stromspannung: 115 V / 230 V
- Frequenz: 50 / 60 Hz
- Schutzart: IP 65
- Max. Stromstärke: 16(8) A-1,5 kW
- Max. Betriebsdruck: 10 bar
- Max. Betriebstemperatur: 0° bis 60° C
- Anschluss:
- Druckanschluss 1" AG
- Geräteanschluss 1" AG
- Adapter Messing 1" IG x 1" AG