



Winkelschraubvorsatz 14 Nm

- Zum leichten Schrauben an schwer zugänglichen Stellen
- Geeignet für Akku-Schrauber bis max. 14 Nm und max. 400 U/min
- Eckmass nur 30 mm
- Magnetische Bit-Aufnahme
- Mit 1/4" (6,35 mm) Sechskantschaft
- Getriebe aus Spezialstahl
- Für Rechts- und Linkslauf geeignet
- Winkelschraubvorsatz mit Neigungswinkel 105°

Bestell-Nr.
EAN-Code

630442000
4007430170224