



Winkelschraubvorsatz 57 Nm

- Winkelschraubvorsatz für den professionellen Einsatz
- Geeignet für Akku-Schrauber bis max. 57 Nm und max. 2.000 U/min
- Eckmass nur 50 mm
- Bit-Aufnahme mit Schnellkupplung
- Mit 1/4" (6,35 mm) Sechskantschaft
- Getriebe aus Spezialstahl
- Für Rechts- und Linkslauf geeignet
- In 12 Positionen verstellbarer Haltegriff mit arretierbarem Druckknopf
- Winkelschraubvorsatz mit Neigungswinkel 105°
- Zum leichten Schrauben an schwer zugänglichen Stellen

Bestell-Nr.
EAN-Code

630463000
4007430157300