



### Kreisschneideeinrichtung BAS 261 / 318

- Max. Durchlasshöhe:
- BAS 261 Precision: 30 mm
- BAS 318 Precision: 105 mm
- Für Kreisschnitte oder Kegelschnitte (mit schräggestelltem Tisch)
- Bandsägeblatt 6 mm für Kurvenschnitte erforderlich

Bestell-Nr.  
EAN-Code

63132700  
4007430310804

geeignet für

Bandsägen / BAS  
261 Precision /  
Bandsägen / BAS  
318 Precision