



**Saugschlauch, Ø 35 mm, Länge 4,0 m, Anschlüsse 58 mm/ 25 mm innen/ 35/45 mm außen, antistatisch**

- Flexibel und einfach verlängerbar: Absaugschlauch kann ohne zusätzliches Verbindungsstück mit einem zweiten verbunden werden
- Für Bajonettbefestigung und Drehgelenk
- Standardausrüstung bei ASR 50 M SC

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| <b>Bestell-Nr.</b> | <b>63137000</b>      |
| <b>EAN-Code</b>    | <b>4007430243072</b> |
| Schlauchlänge      | 4 m                  |
| Schlauch-Ø, innen  | 38 mm                |
| Schlauch-Ø, außen  | 45 mm                |
| Anschluss-Ø, außen | 27 mm                |
| Antistatisch       | 1                    |
| Elektrisch leitend | 0                    |
| Bajonettanschluss  | 1                    |
| Drehausgleich      | beidseitig           |