



## 2 Säbelsägeblätter "expert inox" 115 x 1,25 mm, HM, 1,4 mm/ 18 TPI

- Herausragende Lebensdauer und Robustheit durch Zahnleiste aus Hartmetall
- Ideal für Schnitte in Edelstahl durch besonders feingeschliffene Hartmetallzähne

Bestell-Nr. EAN-Code	631817000 4007430123039
Materialeignung	rostfreie Bleche (Inox) 2-4 mm / rostfreie Profile 2-50 mm / Kunststoffe (GfK)
Ausführung	HM-Zahnleiste / geschliffen
Materialausführung	HM
Gesamtlänge	115 mm
Dicke	1.25 mm
Zahnteilung	1,4 mm/ 18 TPI
entspricht Bosch Type	S 522 EHM
Verkaufseinheit	2