



Zahnkranzbohrfutter 6,5 mm, 3/8"

- 1000-fach bewährt
- Das Bohrfutter für jeden Arbeitseinsatz
- Mit Innengewinde oder Innenkegel für handgeführte oder stationäre Bohrmaschinen sowie für handgeführte Schlagbohrmaschinen
- Die Spannkraft bleibt konstant beim Bohren und Schlagbohren
- Nur für Maschinen mit Rechtslauf

| | |
|---------------------|----------------------|
| Bestell-Nr. | 635008000 |
| EAN-Code | 4007430427106 |
| Spannweite | 0.5 - 6.5 mm |
| Innengewinde | 3/8" - 24 UNF |
| Außen-Ø | 30 mm |
| Länge (geschlossen) | 53 mm |
| Gewicht | 0.17 kg |
| Schlüsselgröße | 1 |