



Zahnkranzbohrfutter 16 mm, B 18

- 1000-fach bewährt
- Das Bohrfutter für jeden Arbeitseinsatz
- Mit Innengewinde oder Innenkegel für handgeführte oder stationäre Bohrmaschinen sowie für handgeführte Schlagbohrmaschinen
- Die Spannkraft bleibt konstant beim Bohren und Schlagbohren
- Nur für Maschinen mit Rechtslauf

Bestell-Nr.	635049000
EAN-Code	4007430427496
Spannweite	3 - 16 mm
Innengewinde	B18
Außen-Ø	50 mm
Länge (geschlossen)	94.5 mm
Gewicht	0.63 kg
Schlüsselgröße	3