



## Zahnkranzbohrfutter 16 mm, B 16

- 1000-fach bewährt
- Das Bohrfutter für jeden Arbeitseinsatz
- Mit Innengewinde oder Innenkegel für handgeführte oder stationäre Bohrmaschinen sowie für handgeführte Schlagbohrmaschinen
- Die Spannkraft bleibt konstant beim Bohren und Schlagbohren
- Nur für Maschinen mit Rechtslauf

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>63505000</b>
<b>EAN-Code</b>	<b>4007430427519</b>
Spannweite	3 - 16 mm
Innengewinde	B16
Außen-Ø	50 mm
Länge (geschlossen)	86 mm
Gewicht	0.64 kg
Schlüsselgröße	3