



## Zahnkranzbohrfutter 20 mm, B 22

- 1000-fach bewährt
- Das Bohrfutter für jeden Arbeitseinsatz
- Mit Innengewinde oder Innenkegel für handgeführte oder stationäre Bohrmaschinen sowie für handgeführte Schlagbohrmaschinen
- Die Spannkraft bleibt konstant beim Bohren und Schlagbohren
- Nur für Maschinen mit Rechtslauf

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>635058000</b>
<b>EAN-Code</b>	<b>4007430427595</b>
Spannweite	5 - 20 mm
Innengewinde	B22
Außen-Ø	65 mm
Länge (geschlossen)	113 mm
Gewicht	0.75 kg
Schlüsselgröße	4