



Kegeldorn MK 2 / B 12

- Gehärtet und geschliffen
- Für Bohrfutter mit Innenkegel
- Nach DIN 238

Bestell-Nr.	635114000
EAN-Code	4007430427793
Außen-Ø Morsekegel	MK 2
Bohrfutterkegel	B 12
Gesamtlänge Kegeldorn	106.5 mm
Gewicht	0.135 kg