



## Zahnkranzbohrfutter 10 mm, 1/2"

- 1000-fach bewährt
- Das Bohrfutter für jeden Arbeitseinsatz
- Mit Innengewinde oder Innenkegel für handgeführte oder stationäre Bohrmaschinen sowie für handgeführte Schlagbohrmaschinen
- Die Spannkraft bleibt konstant beim Bohren und Schlagbohren
- Durchbohrt mit Sicherungsschraube für R+L-Maschinen

Bestell-Nr.  
EAN-Code

635252000  
4007430428158

Spannweite	1 - 10 mm
Innengewinde	1/2" - 20 UNF
Außen-Ø	33.3 mm
Länge (geschlossen)	61 mm
Gewicht	0.17 kg
Schlüsselgröße	2