



## Zahnkranzbohrfutter 16 mm, 5/8"

- 1000-fach bewährt
- Das Bohrfutter für jeden Arbeitseinsatz
- Mit Innengewinde oder Innenkegel für handgeführte oder stationäre Bohrmaschinen sowie für handgeführte Schlagbohrmaschinen
- Die Spannkraft bleibt konstant beim Bohren und Schlagbohren
- Durchbohrt mit Sicherungsschraube für R+L-Maschinen

Bestell-Nr.  
EAN-Code

635253000  
4007430428172

Spannweite

3 - 16 mm

Innengewinde

5/8" - 16 UN

Außen-Ø

50 mm

Länge (geschlossen)

87.5 mm

Gewicht

0.6 kg

Schlüsselgröße

3