



Zahnkranzbohrfutter 10 mm, 3/8"

- 1000-fach bewährt
- Das Bohrfutter für jeden Arbeitseinsatz
- Mit Innengewinde oder Innenkegel für handgeführte oder stationäre Bohrmaschinen sowie für handgeführte Schlagbohrmaschinen
- Die Spannkraft bleibt konstant beim Bohren und Schlagbohren
- Durchbohrt mit Sicherungsschraube für R+L-Maschinen

Bestell-Nr.	63525400
EAN-Code	4007430082961
Spannweite	1 - 10 mm
Innengewinde	3/8" - 24 UNF
Außen-Ø	33.3 mm
Länge (geschlossen)	61 mm
Gewicht	0.17 kg
Schlüsselgröße	2