



Zahnkranzbohrfutter 13 mm, 1/2"

- 1000-fach bewährt
- Das Bohrfutter für jeden Arbeitseinsatz
- Mit Innengewinde oder Innenkegel für handgeführte oder stationäre Bohrmaschinen sowie für handgeführte Schlagbohrmaschinen
- Die Spannkraft bleibt konstant beim Bohren und Schlagbohren
- Durchbohrt mit Sicherungsschraube für R+L-Maschinen

Bestell-Nr.
EAN-Code

635304000
4007430428226

Spannweite	1.5 - 13 mm
Innengewinde	1/2" - 20 UNF
Außen-Ø	42.5 mm
Länge (geschlossen)	74 mm
Gewicht	0.32 kg
Schlüsselgröße	2