



Schnellspanbohrfutter Futuro Top, 10 mm, 3/8"

- Das erste schlagbohrfeste Schnellspanbohrfutter mit eingebauter Federspannkraft-Sicherung und doppeltem Staubschutz
- Schlüssellos für schnellen Werkzeugwechsel
- Sicherer Halt der eingespannten Werkzeuge auch bei härtester Beanspruchung
- Der öl- und verschleißfeste Gummibalg schützt das Gewinde und die Passsitze vor Verschmutzung
- Nur für Maschinen mit Rechtslauf

Bestell-Nr.	63621500
EAN-Code	4007430428516

Spannweite	1 - 10 mm
Innengewinde	3/8" - 24 UNF
Außen-Ø	42.8 mm
Länge (geschlossen)	77 mm
Gewicht	0.35 kg