



Schnellspanbohrfutter Futuro Plus H1, R+L, 1-10 mm, 1/2" UNF

- Spezielle Entwicklung für Bohrmaschinen mit Spindelstopp
- Kunststoffhülse
- 1-hülsig ohne Haltering
- Schlüssellos für schnellen Werkzeugwechsel
- Nicht schlagbohrfest
- Durchbohrt mit Sicherungsschraube für R+L-Maschinen
- Mit Schlüsselfläche zur Montage und Demontage

Bestell-Nr.	636219000
EAN-Code	4007430249500
Spannweite	1 - 10 mm
Innengewinde	1/2" - 20 UNF
Außen-Ø	40 mm
Länge (geschlossen)	49 mm
Gewicht	0.15 kg