



Schnellspanbohrfutter Futuro Top, 13 mm, B 16

- Das erste schlagbohrfeste Schnellspanbohrfutter mit eingebauter Federspannkraft-Sicherung und doppeltem Staubschutz
- Schlüssellos für schnellen Werkzeugwechsel
- Sicherer Halt der eingespannten Werkzeuge auch bei härtester Beanspruchung
- Der öl- und verschleißfeste Gummibalg schützt das Gewinde und die Passsitze vor Verschmutzung
- Nur für Maschinen mit Rechtslauf

Bestell-Nr.	636227000
EAN-Code	4007430428615
Spannweite	1 - 13 mm
Innengewinde	B16
Außen-Ø	42.8 mm
Länge (geschlossen)	103 mm
Gewicht	0.6 kg