



Schnellspannbohrfutter Futuro Top, 16 mm, B 16

- Das erste schlagbohrfeste Schnellspannbohrfutter mit eingebauter Federspannkraft-Sicherung und doppeltem Staubschutz
- Schlüssellos für schnellen Werkzeugwechsel
- Sicherer Halt der eingespannten Werkzeuge auch bei härtester Beanspruchung
- Der öl- und verschleißfeste Gummibalg schützt das Gewinde und die Passsitze vor Verschmutzung
- Nur für Maschinen mit Rechtslauf

Bestell-Nr.
EAN-Code

636242000
4007430428677

Spannweite	3 - 16 mm
Innengewinde	B16
Außen-Ø	50 mm
Länge (geschlossen)	113 mm
Gewicht	1 kg