



## Schnellspanbohrfutter Futuro Top, 16 mm, B 18

- Das erste schlagbohrfeste Schnellspanbohrfutter mit eingebauter Federspannkraft-Sicherung und doppeltem Staubschutz
- Schlüssellos für schnellen Werkzeugwechsel
- Sicherer Halt der eingespannten Werkzeuge auch bei härtester Beanspruchung
- Der öl- und verschleißfeste Gummibalg schützt das Gewinde und die Passsitze vor Verschmutzung
- Nur für Maschinen mit Rechtslauf

Bestell-Nr.	636243000
EAN-Code	4007430428684

Spannweite	3 - 16 mm
Innengewinde	B18
Außen-Ø	50 mm
Länge (geschlossen)	113 mm
Gewicht	1 kg