



Schnellspanbohrfutter Futuro, 10 mm, 1/2"

- Schlüsselloses Spannen von Einsatzwerkzeugen an handgeführten und stationären Bohrmaschinen
- Bei zunehmendem Schnittdruck an der Bohrschneide spannt das Bohrfutter selbsttätig nach
- Auch nach härtester Beanspruchung lässt sich das Bohrfutter leicht von Hand öffnen
- Für höchste Beanspruchung
- Nur für Maschinen mit Rechtslauf
- Nicht schlagbohrfest

Bestell-Nr.	636322000
EAN-Code	4007430429216

Spannweite	1 - 10 mm
Innengewinde	1/2" - 20 UNF
Außen-Ø	37.5 mm
Länge (geschlossen)	77 mm
Gewicht	0.35 kg