



Schnellspanbohrfutter Futuro, 16 mm, B 16

- Schlüsselloses Spannen von Einsatzwerkzeugen an handgeführten und stationären Bohrmaschinen
- Bei zunehmendem Schnittdruck an der Bohrschneide spannt das Bohrfutter selbsttätig nach
- Auch nach härtester Beanspruchung lässt sich das Bohrfutter leicht von Hand öffnen
- Für höchste Beanspruchung
- Nur für Maschinen mit Rechtslauf
- Nicht schlagbohrfest

Bestell-Nr.	636362000
EAN-Code	4007430429940
Spannweite	3 - 16 mm
Innengewinde	B16
Außen-Ø	50 mm
Länge (geschlossen)	113 mm
Gewicht	1 kg