



Schnellspanbohrfutter Futuro Plus, H2, 10 mm, 3/8"

- Spezielle Entwicklung für Akku-Bohrmaschinen und leichte Bohrmaschinen
- Kunststoffhülse
- 2-hülsig mit Haltering für sicheren Halt der Werkzeuge
- Schlüssellos für schnellen Werkzeugwechsel
- Nicht schlagbohrfest
- Durchbohrt mit Sicherungsschraube für R+L-Maschinen
- Mit Schlüsselfläche zur Montage und Demontage

Bestell-Nr.	636518000
EAN-Code	4007430445865

Spannweite	1 - 10 mm
Innengewinde	3/8" - 24 UNF
Außen-Ø	42.7 mm
Länge (geschlossen)	61 mm
Gewicht	0.2 kg