



Schnellspanbohrfutter Futuro Plus, H2, 10 mm, 1/2"

- Spezielle Entwicklung für Akku-Bohrmaschinen und leichte Bohrmaschinen
- Kunststoffhülse
- 2-hülsig mit Haltering für sicheren Halt der Werkzeuge
- Schlüssellos für schnellen Werkzeugwechsel
- Nicht schlagbohrfest
- Durchbohrt mit Sicherungsschraube für R+L-Maschinen
- Mit Schlüsselfläche zur Montage und Demontage

Bestell-Nr.	636519000
EAN-Code	4007430445766

Spannweite	1 - 10 mm
Innengewinde	1/2" - 20 UNF
Außen-Ø	42.7 mm
Länge (geschlossen)	61 mm
Gewicht	0.2 kg