



Schnellspanbohrfutter Futuro Plus H1, R+L, 1,5-13 mm, 1/2" UNF

- Spezielle Entwicklung für Bohrmaschinen mit Spindelstopp
- Kunststoffhülse
- 1-hülsig ohne Haltering
- Schlüssellos für schnellen Werkzeugwechsel
- Nicht schlagbohrfest
- Durchbohrt mit Sicherungsschraube für R+L-Maschinen
- Mit Schlüsselfläche zur Montage und Demontage

Bestell-Nr.	636609000
EAN-Code	4007430329912
Spannweite	1.5 - 13 mm
Innengewinde	1/2" - 20 UNF
Außen-Ø	42.7 mm
Länge (geschlossen)	61 mm
Gewicht	0.2 kg