



Schnellspanbohrfutter Futuro Plus, S2, 10 mm, 3/8"

- Spezielle Entwicklung für leichte Schlagbohrmaschinen
- Kunststoffhülse
- 2-hülsig mit Radialverriegelung für festen Sitz der Werkzeuge
- Schlüssellos für schnellen Werkzeugwechsel
- Schlagbohrfeste Ausführung
- Durchbohrt mit Sicherungsschraube für R+L-Maschinen
- Mit Schlüsselfläche zur Montage und Demontage

Bestell-Nr.	636612000
EAN-Code	4007430445735
Spannweite	1 - 10 mm
Innengewinde	3/8" - 24 UNF
Außen-Ø	42.8 mm
Länge (geschlossen)	61 mm
Gewicht	0.2 kg