

Produktinformation

86 05 150 S02

Zangenschlüssel

Mit aufgerauten Backen



- Auch hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken
- Keine unbeabsichtigte Verstellung der Greifbacken und kein Durchrutschen des Gelenks
- Hohe Klemmkraft durch 10-fache Handkraftverstärkung
- Schnelleinstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück
- Stufenloses Greifen paralleler Oberflächen bis zur angegebenen Kapazität mittels parallel geführter Backen
- Spielfreie, vollflächige Anlage
- Aufgeraute Backen verbessern die Haftung
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet



Allgemein

Artikel-Nr.	86 05 150 S02
EAN	4003773071785
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	193 g
Abmessungen	150 x 50 x 25 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten