

Produktinformation

98 47 11/16"

- Für zöllige Schraubenköpfe
- Grundwerkzeug verchromt
- Mit Doppelsechskant (12-kant)
- Chrom-Vanadin-Stahl

Steckschlüsseinsatz (Doppel-Sechskant)

Mit Innenvierkant 1/2"

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V ⚡

Allgemein

Artikel-Nr.	98 47 11/16"
EAN	4003773020905
Gewicht	88 g
Abmessungen	55 x 28 x 28 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Verbindungsvierkant	1/2 Zoll
Durchmesser Wirkseite d max.	28,2 mm
Schlüsselweite S	11/16 Zoll



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten