

7. SKLADOVANIE

Skladujte v originálnom obale chránenom pred svetlom a bez prachu v suchom prostredí. Skladujte pri teplote medzi 0 °C a +30 °C. Neskladujte v blízkosti kyselin, agresívnych chemických látok, rozpúšťadiel, kyselín a nechtích. Neskladujte v chrnutom stave ani zaťažene hmotnosťou.

8. DÁTUM VÝROBY

Dátum výroby je uvedený na výstučku ☐ (MM/RRRR) na etikete.

9. LIKVIDÁCIA

Po zamyšanom použití zlikvidujte ako komunálny odpad.

Po kontakte s nebezpečnými alebo veľmi škodlivými látkami a chemikáliami sa pri likvidácii výrobku radte pokynmi výrobcu chemikálií a predpisom miestnych úradov.

10. CERTIFIKÁCIA

10.1. PODLA CE


Zhoda s nariadením o OOP (EU) 2016/425. Rukavice podľa EN 388:2016+A1:2018 a EN ISO 21420:2020. Kategória rizika II. Kontrola a certifikácia produktu vykonali: Satra Technology Europe Ltd. Braetown Business Park, Clonon, Dublin 15, Dublin, Írsko. Číslo notifikovanej osoby: 2777 EU. Vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto adrese: <https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc>

10.2. PODLA UKCA

Tento osobný ochranný pracovný prostriedok spĺňa podľaškrvly nariadenia o ochrane zdravia a bezpečnosti týkajúce sa bezpečnosti, poškodení, odolnosti a ochrany pred rizikami zariadenia a podľaškrvlych na OOPP (EU) 2016/425 v verzii v štádiu bod implementovaný a upravený v technický zákonoch. Rukavice podľa EN 388:2016+A1:2018 a EN ISO 21420:2020. Kategória rizika II. Kontrola a certifikácia produktu vykonali: SATRA Technology Centre Limited, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire. Spojené kráľovstvo - Číslo notifikovanej osoby: 0321 UKCA. Vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto adrese: <https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc>

11. PRO CUT D SKÅRSKYDDSHANDSKAR

1. ALLMÄNNA ANVISNINGAR

 En, två och hövra bruksanvisningen för senare användning och se till att den alltid är tillgänglig.

2. FÖRKLARING

Size Storlek
Glove total length (cm) Handske total längd (cm)
Glove palm width (cm) Handske bredd handflata (cm)

3. FÖRKLARING TILL SYMBOLERNA

Upprättad skyddsnivå gäller endast handens handflata. Lätta skyddsnivå: 1 / A, Högsta skyddsnivå: 4 / 5 / F, Inte kontrollerat: X.

Symbol	Skadestånd för mekaniska belastningar	Nivå
A	Skärhållfästhet	1-4
B	Skärhållfästhet (Coupé-test)	1-5
C	Fortsatt riktkraft	1-4
D	Genomsnittskraft	1-4
E	Skärhållfästhet (TDM)	A-F/X

4. PRODUKTBeskrivning

Somväst städade skärskyddshandskar med förstärkt tungnagg för noggranna och universella arbeten med skydd mot stora skärskadedecken. Med polyuretanskärskyddsbildning, Ståmmaterial HPF, 18 gummisäckningsmekk. Skärskyddsklass D för skydd mot höga skärskadedecken. Skyddsnivå 4x4x3 enligt EN 388:2016+A1:2018. Tillgängliga handstorlekar: 7, 8, 9, 10, 11. Artikelnr 094603: Extra handtrygghätdid är bara avsedda som prydnad.

5. SÄKERHET

5.1 GRUNDLÄGGANDE SÄKERHETSfÖRESKRIFTER

Städade skyddshandskar

Skyddet förskäms om skyddshandskarna är skadade eller inte rengörs på rätt sätt.

- Yttre visuell kontroll av skyddshandskarna före varje användning.
- Den ursprungliga skyddseffekten kan förästräas genom mekanisk röjning eller felaktig användning.
- Använd inte skyddshandskarna om de har skador som revor, hål eller öppna sömmar.

Allergisk reaktion

Handskarna består av material som kan orsaka allergiska reaktioner.

- Vid en allergisk reaktion ska du sluta använda handskarna och uppöka läkare.

Roterande verktyg eller arbetstytchen

Risk för handskador på grund av att skyddshandskar fastnar eller dras ih.

- Bär inte skyddshandskar om det finns risk för att de fastnar i roterande maskindelar.
- Genomsärningsskyddade handskar ger inget skydd vid arbeten på eller med sågformade klingor.

5.2 AVSEDD ANVÄNDNING

För användning i torrt och lätt oljigt arbetsomgivning. Optimalt skydd uppnås endast om det område som ska skyddas är helt täckt. Kontrollera att skyddshandskarna går att sträpa ordentligt om de har en stängningsfunktion. Skyddshandskarna får inte gå till av handen. Vill du ett svar på handskarna. Skydd handerna mot mekaniska risker, skrubbsk, blåsor och andra yttliga skador.

5.3 FELAKTIG ANVÄNDNING

Kombination med annan skyddsutrustning får inte påverka skyddseffekten och inte heller hindra användaren i arbetet. Använd inte i närheten av roterande maskindelar. Skyddar inte mot kemiska, mikrobiologiska, termiska och elektriska risker.

6. RENGÖRING

Alla angivna skyddsomvärter gäller endast för en produkt i nyskick och kan efter att produkten har väntats inte längre gälla. Därför undvik att få ut produkterna tvättas eller rengöras kemiskt.

7. FÖRVARING

Förvara i originalförpackningen på en ljusskyddad, dammfri och torr plats. Förvara vid en temperatur mellan 0 °C och +30 °C. Förvara inte i närheten av fukt, aggression, kemiska ämnen, slöserigeddel, fett och smuts. Förvara inte handskarna i vått tillstånd eller under viktbelastning.

8. TILLVERKNINGSDATUM

Tillverkningsdatum av produkt: ☐ (MM/ÅÅÅÅ) på etiketten.

9. AVFALLSHANTERING

Sortera som restavfall efter avsedd användning.

Eller kontakta med intressenterna eller andra skadliga ämnen och kemikalier. Följ kemikalietillverkarens avfallsreceptur och anvisningar enligt de lokala myndigheternas föreskrifter.

10. CERTIFIERING

10.1. ENIGST CE

Utfyller kraven i PSI-förordningen (EU) 2016/425. Handskar enligt EN 388:2016+A1:2018 och EN ISO 21420:2020. Riskkategori II. Provad och certifierad av: SATRA Technology Europe Ltd. Braetown Business Park, Clonon, Dublin 15, Dublin, Írsko. Anmäld instans nummer: 2777 EU. Förskäran om överensstämmelse finns på följande adress: <https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc>

10.2. ENIGST UKCA

Denna personliga skyddsutrustning uppfyller de hälso- och säkerhetskrav beträffande oskadlighet, komfort, beständighet och skydd mot riskerna enligt förordning (EU) 2016/425 om personlig skyddsutrustning i den version som har införlivats med brittisk lagstiftning och verifierats. Handskar enligt EN 388:2016+A1:2018 och EN ISO 21420:2020. Riskkategori II. Provad och certifierad av: SATRA Technology Centre Limited, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire. Storbritannien. Anmäld instans nummer: 0321 UKCA. För säkra om överensstämmelse finns på följande adress: <https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc>