

<div><div><div>⚠UPOZORNENE</div></div></div>
Alergické reakcie <div>Rukavice spôsobujú zo dĺžkou, ktoré môžu vyvolať alergické reakcie.</div> <ul style="list-style-type: none">V prípade alergickej reakcie prestaňte rukavice používať a vyhľadajte lekára.
<div><div><div>⚠VAROVANIE</div></div></div>
Nebezpečnostvo poranenia rúk pri zachytaní alebo vlnatnutí ochranných rukavíc. <ul style="list-style-type: none">Ne hrajte hruke zachytania rúk/ochranné rukavice, pretože ochranné rukavice.Rukavice odobí voči prezenzácii nepodkýtajú Rukú ochranu pri práci s tepeľkami v tvare píly.
<div><div><div>⚠ZAMÝŠĽANÉ POZÍCIE</div></div></div>
<div>Čistota rúk pred mechanickým rokaním, odgrinovaním, plážením a inými povrchovými zraneniami. Op- tmiňujú ochranný účinnok len pri úplnom zafixácii oblasti, ktorú chcete chrániť. Pri ochranných rukaviciach zo zaplnením skontrolujte, či prave sedia. Ochranné rukavice nemajú silikón. Vyberte si vhodnú veľkosť rukavic. Na presné práce v objemných a vlných pracovných prostrediach.</div>
<div><div><div>⚠POUŽÍVANIE V OZDORNE S ÚČELNAMI</div></div></div>
<div>Nechráni pred chemickým, mikrobiologickým, tepelnými, elektrickým a zemnými nebezpečenstvami. Ne- používajte v blízkosti rotujúcich častí stroja. Ochranný účinnok nemáte byť narušeny kombináciou s iným ochranným vybavením a ošetrovaním rúk v jeho prítomnosti.</div>
<div><div><div>5.POKYNY NA POUŽÍVANIE</div></div></div>
<div>Rukavice si nasadzujte vždy len na suché ruky. Rukavice pripojsborte na prstoch, dlaniach a zápästí. Vyhľadajte poradenstvo za trnate.</div>
<div><div><div>6.ČISTENIE</div></div></div>
<div>Všetky uvedené výkonové parametre platia len pre nový produkt a po jeho vypraní ich už nemožno zaradiť. Prílo sa neodporúča prerať ani chemické čistenie produktov.</div>
<div><div><div>7.SKLADOVANIE</div></div></div>
<div>Skladujte v originálnom obale chránenom pred svetlom a bez prachu v suchom prostredí. Skladujte pri teplote medzi 0 °C a 30 °C. Neskladujte v blízkosti kyslíkových, kyselinových, chemických, rozpúšťadiel, kyselosti a nechtísk. Neskladujte v vlnutom stave ani zafarbené hmotnosťou. Životnosť: 5 rokov.</div>
<div><div><div>8.DÁTUM VÝROBY</div></div></div>
<div>Dátum výroby je uvedený na výtlačku (MM/RRRR) na etikete.</div>
<div><div><div>9.LIKVIDÁCIA</div></div></div>
<div>Po zarytínanom použití sŕkávajte ako komunálny odpad.</div>
<div>Po kontakte s infekčnými alebo inými škodlivými látkami a chemikáliami sa pri likvidácii výrobku radče pock- ni výrobou chemikálií a predpisovami miestnych úradov.</div>
<div><div><div>10.CERTIFIKÁCIA</div></div></div>
<div><div><div>10.1PODĽA CE</div></div></div>
<div>Zhoda s nariadením o OOP (EU) 2016/425. Rukavice podľa EN 388:2016+A1:2018 a EN ISO 21420:2020. Ka- teória rúk II. Certifikačný orgán: SATRA Technology Europe Ltd. Braconton Business Park. Clonae - Dublin 15 - Dublin - Irsko. Číslo notifikovanej osoby: 2777 EU vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto adrese: https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc</div>
<div><div><div>10.2PODĽA UKCA</div></div></div>
<div>Tento osobný ochranný pracovný prostriedok spĺňa požiadavky nariadenia o ochrane zdravia a bezpečnosti týkajúce sa bezpečnosti, pohodlia, odolnosti a ochrany pred rúkaním zariadenia o požiadavkách na OOPF (EU) 2016/425 v verzii v rámci implementovania a uplatnení v britských zákonoch. Rukavice podľa EN 388:2016+A1:2018 a EN ISO 21420:2020. Kategória rúk II. Kontrola a certifikácia produktu vykonali: SATRA Technology Centre Limited, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire. Spojené kráľovstvo - Číslo notifikovanej osoby: 0321 UKCA vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto adrese: https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc</div>

11. VEČNÁMENSKE RUKAVICE PRO CUT E

1. SPLOŠNÍ NAPÓTKY

Napótky za uporabo morate prebrati, jih upoštevati, shraniti za poznejšo uporabo in imeti vedno na voljo.

2. RAZLAGA PIKTOGRAMOV

Določena zmogljivostna stopnja velja samo za povlino dlani rukavice. Najnižja zmogljivostna stopnja 1 / A. Najvišja zmogljivostna stopnja 4 / 5 / F. Ni testirano. X: Zmogljivostna stopnja 0: rukavica ne izpolnjuje mini-
malnih zahtev.

Zmogljivost zaščitne delovne rukavice za mehanske obremenitve	Raven
 A Odpornost proti obrabi	1-4
 B Odpornost proti urezu (Coup-test)	1-5
 C Sila nadaljnjeга trganja	1-4
 D Sila predręja	1-4
 E Odpornost proti urezu (TDM)	A-F / X

2.1	OZNAKA IZDELKA
 CE	Odbena varovalna oprema je skladna z Uredbo o osebni varovalni opremi (EU) 2016/425.
 UK	Odbena varovalna oprema je skladna z Uredbo o osebni varovalni opremi (EU) 2016/425 v različici, ki je prilagojena in spremenjena za britansko zakonodajo.

3. OPIS IZDELKA

Razpoložljive velikosti rokavic: 7, 8, 9, 10, 11.
Zmogljivostna stopnja 4/4/2 v skladu z EN 388:2016+A1:2018. Ar: 094602, 7, 094603, 8, 094605, 9, 094605, 10, 094605, 11.
Bodilne plešene delovne rukavice za zaščito pred vroči tekočinami, k prirleku iz PU nitirane pene. Z oplačnim preglobom palca. Brez DMF.

4. VARNOST

4.1 OSNOVNI VARNOSTNI NAPÓTKY

POZOR

Poškodovane zaščitne delovne rukavice
Vrhn za zaščito pred poškodovanji ali neustreznemu obilicnim zaščitnim delovnim rokavicah.

- Zaradi visokih pregled zaščitnih delovnih rokavic pred vsako uporabo.
- Zaradi mehanske obrabe ali napake uporabe se lahko prvotna učinkovitost zaščite zmanjša.
- Pri poljudskih, kot so zarezane, lukne ali odprti luki, ne zaščitnih delovnih rokavic, ne uporabljajte več.

POZOR

Alergična reakcija
Rukavice so iz materialov, ki lahko izvoljevo alergično reakcijo.

- V primeru alergične reakcije se prenehajte uporabljati rukavice in poiščite zdravilca.

OPÓZORILO

Nepravilna orodja ali obdelovanje
Nevarnost poškodob rok zaradi uprta ali vključitve zaščitnih delovnih rokavic.

- Ne nosite zaščitnih delovnih rokavic, če obdelujete nevarnostno stanje stanjvostajnih strojnih delov.
- Delovne rukavice za zaščito pred ostrimi predmeti ne nudijo zaščite pri delih v obliki žage ali žlijm.

4.2 NAMEN UPORABE

Složijo roke pred mehanskimi nevarnostmi, odgrinjanji, mehurji in drugimi površinskimi poškodbami. Opti-
malna zaščita le pri pravihno odzvojnega območja, potrebneje zaščite. Pri zaščitnih delovnih rokavicah z zaščito
se preveri njihovo tesno prilaganje. Zaščitne delovne rukavice ne smejo drseti. Izberite primerno velikost ro-
kavic. Za natančno dolo v oglaševanju in mokrem delovnem okolju.

4.3 NEVARNÁ UPORABA

Brez zaščite pred karmičnimi, mikroboicidnimi, termičnimi in električnimi nevarnostmi ter nevarnostjo vprav.
Se ne uporabljajo v bližini rotirajočih strojnih delov. Kombiniranje z drugo zaščitno opremo ne sme vplivati na
zaščito in uporabnik ne sme biti oviran pri svoji dejavnosti.

5. NAVODILA ZA NOŠENJE

Rukavice si radebite samo s suhimi rokami. Poskrbite, da se rukavica prilaga prstom, površini dlani in zapetju.
Rukavice snamete tako, da povlečete za zavrbek.

6. OČIŠENJE

Vse nevedne zmogljivostne stopnje veljajo samo za novo izdelke in jih po pranju izdelka ni več mogoče zapo-
toviti. Zato pranje ali kemično čiščenje izdelkov odsvetujemo.

7. SHRANJEVANJE

Shranjujte v originalni embalaži, na suhem mestu, zaščitenem pred svetlobo in prahom. Shranjujte pri temper-
aturah med 0 °C in 35 °C. Ne shranjujte v bližini korozivnih, agresivnih, kemikalnih snovi, toplot, vlage ali uma-
zanjje. Ne shranjujte v prepričljivem stiku ali pod obremenitvijo teže. Obstočnost: 5 let.

8. DATUM PROIZVODNJE

Za datum proizvodnje glejte natis (MM/LLLL) na etiketi.

9. ODSTRANJEVANJE

Po ustrezni uporabi odstranite pred pristavo odpadka.

Po stiku z občutljivimi ali drugim nevarnimi snovei ne kemikalijami upoštevajte predpise za odstranjevanje
proizvajalca kemikalij in jih odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.

10. CERTIFIKAT

10.1 VSKLAD Z CE
Skladnost z Uredbo o osebni varovalni opremi (EU) 2016/425. Rukavica je v skladu z EN 388:2016+A1:2018 in
EN ISO 21420:2020. Kategorija trganga II. Certificirano s strani: SATRA Technology Europe Ltd. Braconton
Business Park. Clonae - Dublin 15 - Dublin - Irsko. Številka priglasitvene organe: 2777 Ijave EU o skladnosti P
na voljo na naslednjem naslovu: https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc

10.2 VSKLAD Z UKCA

Ta osobna varovalna oprema izpolnjuje zahtevane in varnostne zahteve glede neoporečnosti, udobja,
odpornosti in zaščite pred nevarnostmi, bodilčne v različici Uredbo o osebni varovalni opremi (EU) 2016/425,
ki je prilagojena in spremenjena za britansko zakonodajo. Rukavica je v skladu z EN 388:2016+A1:2018 in EN
ISO 21420:2020. Kategorija trganga II. Testirano in certificirano s strani: SATRA Technology Centre Limited,
Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire. Zbirno podjetje: Wella (Europe) in Lewerke
Irsko - Številka priglasitvenega organa: 0321 Ijave UKCA o skladnosti je na voljo na naslednjem naslovu:
https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc

11. UNIVERSALHANDSKAR PRO CUT E

1. ALLMÄNNA ANVISNINGAR

Läs, beakta och förvara bruksanvisningen för senare användning och se till att den alltid är tillgäng-
lig.

2. FÖRKLARING TILL SYMBOLERNA

Upprädd skyddsivån gäller endast handens handflata. Lägsta skyddsivån: 1 / A. Högsta skyddsivån: 4 / 5 / F.
När konstruktören X: Skyddsivån 0: Handskar har inte uppfyllt minimiförkraven.

Skyddsformåga, skyddshandskar för mekaniska belastningar	Nivå
 A Nötningshållfästhet	1-4
 B Skärhållfästhet (Coup-test)	1-5
 C Fortsatt riktkraft	1-4
 D Genomsnittskraft	1-4
 E Skärhållfästhet (TDM)	A-F / X

2.1	PRODUKTIDENTIFIERING
 CE	Den personliga skyddsutrustningen uppfyller kraven i förordning (EU) 2016/425 om personlig skyddsutrustning.
 UK	Den personliga skyddsutrustningen uppfyller kraven i förordning (EU) 2016/425 om personlig skyddsutrustning i den version som har införlivats med brittisk lagstiftning och reviderats.

3. PRODUKTBESKRIVNING

Tillgängliga handskstorlekar: 7, 8, 9, 10, 11.
Skyddsivån 4/4/2 enligt EN 388:2016+A1:2018. artikelnr 094602, 7, 094603, 8, 094605, 9, 094605, 10, 094605, 11.
Samlöst stickade genomskärningskyddade handskar utan silikon och med PU-nitrilskumbellegg-
ning. Med förstärkt tumveck. Utan DMF.

4. SÄKERHET

4.1 ÖRNTLIGGÅNDE SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

FÖRSIKTIGHET

Skadade skyddshandskar
Skyddet förämras om skyddshandskarna är skadade eller inte rengörts på rätt sätt.

- Vänt visuellt kontroll av skyddshandskarna före varje användning.
- Den ursprungliga skyddseffekten kan förämmas genom mekanisk rötning eller felaktig användning.
- Använd inte skyddshandskarna om de har skador som revor, hål eller öppna ytor.

FÖRSIKTIGHET

Alergisk reaktion
Handskarna består av material som kan orsaka allergiska reaktioner.

- Vid en allergisk reaktion ska du sluta använda handskarna och uppsöka läkare.

VARNING

Roterande verktyg eller arbetstycken
Rik för handskador på grund av att skyddshandskar fastnar eller dras in.

- Be inte skyddshandskar om det finns risk för att de fastnar i roterande maskindelar.
- Genomskrämsningskyddade handskar ger ringet skydd vid arbeten på eller med skärförmede klingor.

4.2 AVSEDD ANVÄNDNING

Skyddas händerna med mekaniska risker, skubbar, blåsor och andra yttiga skador. Optimalt skydd uppstår
endast om det område som ska skyddas är helt täckt. Kontrollera att skyddshandskarna gllr att stänga ordent-
ligt om de har en stängningsfunktion. Skyddshandskarna får inte glida av handen. Vaj rätt storlek på hand-
skarna. För precisionarbeten under oljiga och vita arbetsförhållanden.

4.3 FELAKTIG ANVÄNDNING

Skyddas inte mot kemiska, mikrobiologiska, termiska och elektriska faror eller skador. Använd inte i lek-
turen av roterande maskindelar. Kombination med annan skyddsutrustning får inte påverka skyddseffekten
och inte heller ändra användningsområde.

5. ANVÄNDNINGSAMVISNINGAR

Ta endast på handskarna om händerna är torra. Justera handken vid fingrarna, handflatan och handleden. Ta
av handskan genom att dra i manschettrövidet.

6. RENGÖRING

Alla angina skyddsivån gäller endast för en produkt i rydd och kan efter att produkten har tvättats inte
länge garanteras. Därför avråder vi från att produkterna tvättas eller rengöras kemiskt.

7. FÖRVARING

Förvara i originalförpackningen på en fuktskyddad, dammfri och torr plats. Förvara vid en temperatur mellan
0 °C och 30 °C. Förvara inte i närheten av förlärande, aggressiva, kemiska ämnen, lösningsmedel, fukt och
smut. Förvara inte handskarna våta eller under våttillstånd. Hållbarhet: 5 år.

8. TILLVERKNINGSDATUM

Tillverkningsdatum se på etiketten (MM/AAAA) på etiketten.

9. AVFALLSHANTERING

Sortera som restavfall efter avsedd användning.

Efter kontakt med smittsamma eller andra skadliga ämnen och kemikalier, följ kemikalieleverans avfallö-
msbefehlet och avfallsbeteend enligt de lokala myndigheternas föreskrifter.

10. CERTIFIERING

10.1 ENIGT CE

Uppfyller kraven i EU-förordningen (EU) 2016/425. Handskar enligt EN 388:2016+A1:2018 och EN ISO
21420:2020. Riskkategorier II. Certifierad av: SATRA Technology Europe Ltd. Braconton Business Park. Clonae -
Dublin 15 - Dublin - Irland. Anmäld instans nummer: 2777 EU-förklaring om överensstämmelse finns på följän-
de adress: https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc

10.2 ENIGT UKCA

Den personliga skyddsutrustningen uppfyller de nation- och säkerhetskrav beträffande eskadighet, komfort,
beständighet och skydd mot riskerna enligt förordning (EU) 2016/425 om personlig skyddsutrustning i den
version som har införlivats med brittisk lagstiftning och reviderats. Handskar enligt EN 388:2016+A1:2018 och
EN ISO 21420:2020. Riskkategorier II. Produd och certifierad av: SATRA Technology Centre Limited, Wyndham
Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire. Anmäld instans nummer: 0321 UKCA. För-
klaring om överensstämmelse finns på följande adress:
https://www.hoffmanr-group.com/service/downloads/doc