

Sårskyddshandskar med DYITEC®-teknik och beläggning av nitrilakumulat.

Artikelnummer: 094614_094615, Produktserierna: 443F, Sårskyddsklass F

Handskar enligt EN 388:2016-A1:2018 och EN ISO 21420:2020.

4. SÄKERHET

4.1 GRUNDLÄGGANDE SÄKERHETSFORESKRIFTER

⚠ FÖRSIKTIGHET

Skadade skyddshandskar

Skyddet försämras om skyddshandskarna är skadade eller inte rengjorts på rätt sätt.

- Före skadad kontroll av skyddshandskarna före varje användning.
- Den ursprungliga skyddsfunktionen kan försämrats genom mekanisk nöring eller felaktig användning.
- Använd inte skyddshandskarna om de har skador som revor, hål eller öppna sömmar.

⚠ FÖRSIKTIGHET

Allergisk reaktion

Handskarna består av material som kan orsaka allergiska reaktioner.

- Vid en allergisk reaktion ska du sluta använda handskarna och uppsöka läkare.

⚠ VARNING

Roterande verktyg eller arbetstytcken

Risk för handskador på grund av att skyddshandskar fastnar eller dras in.

- Bär inte skyddshandskar om det finns risk för att de fastnar i roterande maskindelar.
- Genomsnittslängdskladdade handskar ger inget skydd vid arbeten på eller med slagförmade klängor.

4.2 AVSEDD ANVÄNDNING

Skyddar händerna mot mekaniska risker, skrubbsår, blåsor och andra yttiga skador. Optimalt skydd uppstår endast om det område som ska skyddas är helt täckt. Kontrollera att skyddshandskarna går att stänga ordentligt om de har en stängningsfunktion. Skyddshandskarna får inte glida av handen. Vajj rätt storlek på handskarna. För precisionarbeten under slaga och vatta arbetsförhållanden.

4.3 FELAKTIG ANVÄNDNING

Skyddar inte mot kemiska, mikrobiologiska, termiska och elektriska faror eller skärskador. Använd inte i närheten av roterande maskindelar. Kombination med annan skyddsutrustning får inte påverka skyddsfunktionen och inte heller förändra användningen i arbetet.

5. ANVÄNDNINGSAVISNINGAR

Ta endast på handskarna om händerna är torra. Justera handkän vid fingrarna, handleden och handleden. Ta av handskan genom att dra i manschettområdet.

6. RENGÖRING

Alla angivna skyddsönskor gäller endast för en produkt i nyskick och kan efter att produktion har tvättats inte längre garanteras. Därför avråder vi från att produkterna tvättas eller rengöras kemiskt.

7. FÖRVARING

Förvara i originalförpackningen på en ljusskyddad, dammfri och torr plats. Förvara vid en temperatur mellan 0 °C och +30 °C. Förvara inte i närheten av fuktande, aggressiva, kemiska ämnen, lösningsmedel, fukt och smuts. Förvara inte handskarna i låga eller under viktbelastning. Hållbarhet: 3 år.

8. TILLVERKNINGSDATUM

Tillverkningsdatum se på skriften ☐MM/ÅÅÅÅ på etiketten.

9. AVFALLSHANTERING

Sortera som restavfall eller avsedd användning.

Efter kontakt med smutsämnen eller andra skadliga ämnen och kemikalier, följ kemikalieleveransens avfallsförskrifter och avfallsbrotterns enligt de lokala myndigheternas föreskrifter.

10. CERTIFIERING

Uppfyller kraven i PSR-förordningen (EU) 2016/425. Handskar enligt EN 388:2016-A1:2018 och EN ISO 21420:2020. Bekätkategori II. Proved och certifierad av CTC - Parc St. T. Garn - 4, rue Herm. Fremetel F 69367 Lyon Cedex 07 - Frankrike - Använd organ nummer 2021 EU-förskriften om överensstämme från på följande adress: <https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc>