



#### 5. ANVÄNDNINGSANVISNINGAR

Ta endast på handskarna om händerna är torra. Justera handskan vid fingrarna, handflatan och handleden. Ta av handskan genom att dra i manschetområdet.

#### 6. RENGÖRING

Smuts, orsakad av fet, fästmående substanser, samt fettaktig rengöring kan försämma skyddseffekten. Ta bort föroreningar med neutrala lösningsmedel och vid högst 25 °C. Låt lufttorka i rumstemperatur efter rengöring. Använd inte handskarna på nytt förrän de är helt torra. Får ej bläckas, strykas eller kemtvättas.

#### 7. FÖRVARING

Förvara i originalförpackningen på en ljusskyddad, dammfri och torr plats. Förvara vid en temperatur mellan 0 °C och +30 °C. Förvara inte i närheten av fuktande, aggressiva, kemiska ämnen, lösningsmedel, fukt och smuts. Förvara inte handskarna vid så eller under viktbelastning. Hållbarhet: 30 månader.

#### 8. HÅLLBARHETSTID

Handskan har vid normal användning och motsvarande förvaring ingen utgångstid. Använd inte vid skada.

#### 9. AVFALLSHANTERING

Sortera som restavfall efter användning.

Efter kontakt med smittsamma eller andra skadliga ämnen och kemikalier, följ kemikalieleveransens avfallsföreskrifter och avfallsbestäms enligt de lokala myndigheternas föreskrifter.

#### 10. CERTIFIERING

Uppfyller kraven i PSU-förordningen (EU) 2016/425, Handske enligt EN 388:2016+A1:2018 och EN ISO 21420:2020. Riskkategori II. Provad och certifierad av CTC - Parc St. T. Garn - 4, rue Herm. Fremetel - F-69367 Lyon Cedex 07 - Frankrike - Använd öppen nummer 0035 EU-förskrift om överensstämmande finns på följande adress: <https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc>