





Skyddsfirmiga, skyddshandike för mekaniska belastningar	Nivå	
A	Nötningshållbarhet	1-4
B	Skarhållbarhet (Coupe-test)	1-5
C	Fortsett evkraft	1-4
D	Genomsnittskur	1-4
E	Sårhållbarhet (TDM)	A-F/X

### 3.1 PRODUKTIDENTIFIERING

**CE** Den personliga skyddsutrustningen uppfyller kraven i förordning (EU) 2016/425 om personlig skyddsutrustning.

4. Säkerhet

#### 4.1 GRUNDLÄGGANDE SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

##### **A** FÖRSIKTIGHET

##### **A** Skadade skyddshandskar

Skyddet försämras om skyddshandskarna är skadade eller inte rengörs på rätt sätt.

- Yttre visuell kontroll av skyddshandskarna före varje användning.
- Den ursprungliga skyddseffekten kan försämrats genom mekanisk nötning eller felaktig användning.
- Använd inte skyddshandskarna om de har skador som revor, hål eller löpna sömmar.

##### **A** FÖRSIKTIGHET

##### **A** Allergisk reaktion

Handskarna består av material som kan orsaka allergiska reaktioner.

- Vid en allergisk reaktion ska du sluta använda handskarna och uppsöka läkare.

##### **A** VARNING

##### **A** Roterande verktyg eller arbetstytta

- Risk för handskador på grund av att skyddshandskar fastnar eller dras in.
- Bär inte skyddshandskar om det finns risk för att de fastnar i roterande maskindelar.
- Genomsnittslängdskyddade handskar ger inget skydd vid arbeten på eller med skärformade klingor.

##### **4.2 AVSEDD ANVÄNDNING**

Skyddar händerna mot mekaniska risker, strålböda, blåsor och risker för skärskador. För prestationsarbeten. Öppnalt skydd spärrs endast om det område som ska skyddas är helt täckt. Kontrollera att skyddshandskarna på ett stängs ordentligt om de har en stängningsfunktion. Skyddshandskarna får inte glida av handen. Vaj ett stöck på handskarna.

##### **4.3 FELAKTIG ANVÄNDNING**

Skyddar inte mot termiska, maskinölogiska, termiska och elektriska risker. Använd inte i närheten av roterande maskindelar. Använd inte handskarna mer efter kontakt med skärpåkändade föremål. Kombinationer med annan skyddsutrustning får inte påverka skyddseffekten och inte heller hindra användaren i arbetet.

##### 5. Rengöring

Alla angivna skyddsöverskrifter gäller endast för en produkt i nyiskick och kan efter att produkten har tvättats inte längre garanteras. Därför avråder vi från att produkterna tvättas eller rengörs kemiskt.

##### 6. Förvaring

Förvara i originalförpackningen på en ljuskyddad, dammfri och torr plats. Förvara vid en temperatur mellan 0 °C och +30 °C. Förvara inte i närheten av fötande, aggressiva, kemiska ämnen, lösningsmedel, fukt och smuts. Förvara inte handskarna i väsk, bilskåp eller under väskbelastning.

##### 7. Tillverkningsdatum

Tillverkningsdatum se påskriften □□□□□□□□□□ på etiketten.

##### 8. Avfallshantering

Sortera som hushållsavfall efter avsedd användning.

##### 9. Certifiering

##### **9.1 ENLIGT CE**

Uppfyller kraven i PSU-förordningen (EU) 2016/425. Handskar enligt EN 388:2014+A1:2018 och EN ISO 21420:2020. Riskkategori I. Provad och certifierad av: SATRA Technology Europe Ltd. Business Business Park, Clonsilla, Dublin 15, Dublin, Irland. Anmäld instans nummer: 2777 EU-förskränt om överensstämmele från på följande adress: <https://www.hoffmann-group.com/vernee/download/vdc>.

© 2025 Hoffmann Group. Alla rättigheter förbehållna.