

5. POKYNY K NOŠENÍ
Rukavice nasažte pouze suchými rukama. Rukavice ušadte na prsty, dlaně a zápěstí. Sundávejte taběním od manštry.

6. ČIŠTĚNÍ

Všechny uvedené výkonnostní klasifikace platí pouze pro nový produkt, po vyprání produktu nebo tyto parametry již neodrážejí. První nebo chemická čistění produktů se proto nedoporučují.

7. SKLADOVÁNÍ

Skladujte na suchém místě v originálním obalu chráněné před světlem a prachem. Skladujte při teplotách v rozmezí 0°C až +30°C. Neukladujte v blízkosti živých, agresivních, chemických substancí, rozpouštědel, výtoků či a nečistot. Neskladujte ohnutaí nebo zatíženi závazím.

8. DATUM VÝROBY

Datum výroby viz poznámka ⁽¹⁾ (MM/RRRR) na etiketě.

9. LIKVIDACE

Po stanoveném použití zlikvidujte ve smíšeném odpadu.

Po kontaktu s infekčními nebo jinými škodlivými látkami a chemikáliemi dodržujte předpisy o likvidaci vyladen výtěrem chemikálií a zlikvidujte ve směsném a odpadů.


10. CERTIFIKACE

10.1. PODLE CE
Rukavice dle EN 388:2016+A1:2018 a dle EN ISO 21420:2020 třídaová kategorie B. Předloženo a certifikováno CTC - Parc St. T. Gern - 4, rue Herm. Fresnel - 69367 Lyon Cedex 07 - Francie - Notified Body number: 0075

10.2. PODLE UKCA
Tito COP uložení uložení a bezpečnostní požadavky týkající se nezávadnosti, pohodlí, odolnosti a ochrany před náky, které jsou požadovány v nařízení COP (EU) 2016/425, ve kterém bylo aplikováno a změněno britské právo. Předloženo a certifikováno: SATRA Technology Centre Limited - Wyndham Way - Telford Way - Kettering - Northamptonshire - United Kingdom - Notified Body number: 0321


hu UNIVERZÁLIS KESZTYŐK

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

 Olvassa el a használati útmutatót, tartsa be és későbbi tájékozódás céljából őrizze meg és tartsa mindig kéznél.

2. PIKTOGRAMOK MAGYARÁZATA

Az élelt teljesítményfokozat csak a kesztyű teljesítményétére vonatkozik. Legalacsonyabb teljesítmény fokozat: 1 (A legmagasabb teljesítmény fokozat: 5 (E legmagasabb).

Védőkésztyű teljesítményepekése mechanikus terhelések esetén	Szint	
 A	Kopásállóság	1-4
 Sz	Vágásállóság (Coupe Test)	1-5
 C	Továbbbizakltási erő	1-4
 D	Átészési erő	1-4
 E	Vágásállóság (TDM)	A / F / X

3. TERMÉKLEÍRÁS

4113 teljesítmény fokozat EN 388:2016+A1:2018 szerint. Elérhető kesztyű méretek 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 09434, 09432, 09435 sz. polimerből PU bevonattal.

4. BIZTONSÁG

4.1. ALAPVETŐ BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

⚠ VIGYÁZAT

Serült védőkésztyők

A védőhatás csökkentése sérülés vagy a védőkésztyű nem megfelelő tisztítása esetén.

- A védőkésztyű külső oldalán ellenőrizze minden használat előtt.
- Az eredeti védőhatás csökkenthet mechanikus kopás vagy a nem megfelelő használat miatt.
- Ne használja a védőkésztyűt sérülések, például vágások, lyukak vagy szétrétek vannak esetén.

⚠ VIGYÁZAT

Allergiás reakciók

A kesztyűk olyan összetevőket tartalmaznak, amelyek allergiás reakciókat válthatnak ki.

- Allergiás reakció esetén hagyja abba a kesztyű használatát, és forduljon orvoshoz.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Forgó szerszámok vagy munkadarabok

A védőkésztyű ellágyás vagy behúzás közérzéseket okozhat.

- Ne viseljen védőkésztyűt, ha féműl annak a veszélye, hogy a forgó gépjárművek elkapják.
- A szűk ellen védőkésztyűk nem nyújtanak védelmet a feloldásokon vagy azokkal végzett munka során.

4.2. RENDELTELE SZERŰ HASZNÁLAT

094341, 094342, 09435 sz. Szűk munkakörülményekben való használatához és kisméretű, elektronikus alkatrészekkel történő munkavégzéshez, karbantartási, ellenőrzési és szerelési munkálatokhoz.

Célszerű védőhatás csak a védendő terület teljes felületére eseten. Záró védőkésztyű esetén ellenőrizze, hogy a zár megfelelően szorosok-e a védőkésztyű nem csúszhat. Válasszon megfelelő kesztyűméretet. Vedd a kezdetet a mechanikai kockázatoktól, horrosodástól, ütéstől és egyéb felület sérülésektől.

4.3. SZAKSZERŰTELEN ALKALMAZÁS

Nem védem a kémiai, mikrobiológiai, termikus, elektromos, vágási veszélyekkel szemben. Ne használja forgó gépjárművezetés közepében. A védőhatás más védőeszközökkel való kombináció nem csökkentheti, és nem akadályozhatja a felhasználó munkáját.

5. VISELÉSI UTASÍTÁS

A kesztyűt csak szűk kézzel huzná fel. Igazítsa meg a kesztyűt az ujjainál, teljesítményével és csuklóival. A számlát fogja húzza le.

6. TISZTÍTÁS

Minden nevezett teljesítmény besorolás csak egy új állapotú termékre érvényes és a termék mosása után már nem garantálható. Ezért a termékek mosása vagy vegyi tisztítása nem tanácsos.

7. TÁROLÁS

Az eredeti csomagolásban szűk helyen, fénytől védett és pormentes helyen tárolja. 0 °C és +30 °C közötti hőmérsékleten tárolja, ne tárolja nedv, agresszív, kémiai anyagok, oldószerek, nedvség és szennyeződés közepében. Ne tárolja összehajtott állapotban vagy súly alatt.

8. GYÁRTÁSI DÁTUM

A gyártási dátumot lásd a címkén ⁽¹⁾ (HH/EEEE).

9. ÁRTALMATLANÍTÁS

Renderelés szerű használat után a hulladékkal ártalmatlanítsa.

Fertőtől vagy káros anyagoktól, szennyező anyagoktól való érintkezést követően vegye figyelembe a vonatkozó gyártási útmutatókat és a helyi hatósági előírásokat megfelelően ártalmatlanítsa.

10. TANÚSÍTVÁNY

10.1. CE SZERINT

Az egynyi védőkésztyűk szűk 2016/425 (EU) rendelet teljesítheti. Kesztyű EN 388:2016+A1:2018 és EN ISO 21420:2020 szerint B. kockázati kategória. Bevezető és tanúsítványt kiállította: CTC - Parc St. T. Gern - 4, rue Herm. Fresnel - 69367 Lyon Cedex 07 - Franciaország - Bejelentett szervezet száma: 0075-A2-EU megfelelőégi nyilatkozat a következő címen érhető el: <https://www.buffmag.com/service/downloads/doc>

10.2. UKCA SZERINT

Ez az egynyi védőkésztyű teljesíti azokat a veszélytelenséggel, kényelemmel, ellenálló képességgel és kockázatokkal szembeni védelemmel társított biztonsági követelményeket, melyeket az egynyi védőkésztyűk szűk EU 2016/425 rendeletnek az a változata követel meg, amellyel azt a brit törvényekbe ültették át és mo dovták. Bevezető és a tanúsítványt kiállította: SATRA Technology Centre Limited - Wyndham Way - Telford Way - Kettering - Northamptonshire - Egyesült Királyság - Bejelentett szervezet: 0321. Az UKCA megfelelőégi nyilatkozat a következő címen érhető el: <https://www.buffmag.com/service/downloads/doc>