



## BE 18 LTX 6

- Schnelldrehende Akku-Bohrmaschine mit handlicher Bauform und hoher Präzision zum Bohren in Metall
- Spannhals (Ø 43 mm) für vielfältigen Einsatz
- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

Bestell-Nr.	600261890
EAN-Code	4007430263520

Akkuspannung	18 V
Max. Drehmoment	4 Nm
Bohr-Ø Stahl	6 mm
Bohr-Ø Weichholz	12 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 5000 /min
Bohrfutterspannweite	1 - 10 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.2 kg
Gewicht mit Akkupack	1.6 kg

### Lieferumfang

Schnellspannbohrfutter Futuro Plus mit Metallhülse, Maulschlüssel, ohne Akkupack, ohne Ladegerät