



## GVB 18 LTX BL 11-28

- Schlanker Akku-Geradschleifer mit langer Schleifspindel zum Entgraten, Fräsen, Schleifen und Trennen - auch an engen Stellen
- Variable Drehzahleinstellung zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Besonders schlanker Griffbereich für optimales Handling und ermüdungsarmes Arbeiten
- Spindelarretierung zum einfachen, schnellen Werkzeugwechsel
- Hoher Anwenderschutz durch Auslaufbremse für schnellen Stopp des Einsatzwerkzeugs (< 1 sek)
- Leistungsstark wie ein 1.100 Watt Netzgerät durch effizienten, servicefreien Brushless-Motor
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Gummischutzkappe zum komfortablen und sicheren Arbeiten
- Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten für beste Ergonomie in jeder Arbeitsposition
- Leicht zu reinigender Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>600826840</b>
<b>EAN-Code</b>	<b>4061792247192</b>
Akkuspannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	8000 - 28000 /min
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Spannbohrung der Spannanzange	6 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.4 kg
Gewicht mit Akkupack	2.1 kg

### Lieferumfang

Spannzange 6 mm, Gummischutzkappe, Staubschutzfilter, Maulschlüssel, metaBOX 145 L, ohne Akkupack, ohne Ladegerät