



PowerMaxx BS 12 BL

- Bürstenloser Bohrschrauber mit optimaler Leistung für anspruchsvolle Anwendungen
- Die Metabo 12-Volt-Klasse - leicht in der Hand, stark im Einsatz
- Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar

Bestell-Nr.	601044850
EAN-Code	4061792237421
Akkuspannung	12 V
Max. Drehmoment weich	20 Nm
Max. Drehmoment hart	45 Nm
Einstellbares Drehmoment	0.5 - 5 Nm
Bohr-Ø Stahl	10 mm
Bohr-Ø Weichholz	35 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 1600 / min
Bohrfutterspannweite	1.5 - 10 mm
Gewicht ohne Akkupack	0.8 kg

Lieferumfang

Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, ohne Akkupack, ohne Ladegerät