



## PowerMaxx BS 12 BL Q

- Bürstenloser Bohrschrauber mit optimaler Leistung für anspruchsvolle Anwendungen
- Die Metabo 12-Volt-Klasse - leicht in der Hand, stark im Einsatz
- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten
- Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>601045500</b>
<b>EAN-Code</b>	<b>4061792235021</b>
Art des Akkupacks	Li-Power
Akkuspannung	12 V
Akkukapazität	2 x 2 Ah
Max. Drehmoment weich	20 Nm
Max. Drehmoment hart	45 Nm
Einstellbares Drehmoment	0.5 - 5 Nm
Bohr-Ø Stahl	10 mm
Bohr-Ø Weichholz	35 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 1600 / min
Bohrfutterspannweite	1.5 - 10 mm
Gewicht ohne Akkupack	0.8 kg
Gewicht mit Akkupack	1 kg

### Lieferumfang

Schnellwechselbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 Li-Power Akkupacks (12 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 30, metaBOX 118