



## PowerMaxx BS 12 BL Q Pro mit Schnellwechselwinkeladapter "Quick"

- Bürstenloser Bohrschrauber mit optimaler Leistung für anspruchsvolle Anwendungen
- Die Metabo 12-Volt-Klasse - leicht in der Hand, stark im Einsatz
- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten
- Mit Schnellwechselwinkeladapter zum Bohren und Schrauben an schwer zugänglichen Stellen
- Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar
- LiHD Akkupack für ultimative Leistung, extrem lange Laufzeit und Lebensdauer
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

Bestell-Nr. EAN-Code	601045920 4061792235090
Art des Akkupacks	LiHD
Akkuspannung	12 V
Akkukapazität	2 x 4 Ah
Max. Drehmoment weich	20 Nm
Max. Drehmoment hart	45 Nm
Einstellbares Drehmoment	0.5 - 5 Nm
Bohr-Ø Stahl	10 mm
Bohr-Ø Weichholz	35 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 1600 / min
Bohrfutterspannweite	1.5 - 10 mm
Gewicht ohne Akkupack	0.8 kg
Gewicht mit Akkupack	1.1 kg

### Lieferumfang

Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselwinkeladapter, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 LiHD Akkupacks (12 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 118