



KT 66 BL

- Tauchkreissäge mit Brushless-Motor für kraftvolles Eintauchen und präzise Sägeschnitte bis 66 mm (!) Tiefe
- Spielfreier, justierbarer Sitz auf den Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern für exakte Schnittergebnisse
- Vielseitiger Einsatz durch variable Drehzahl für unterschiedliche Materialien
- Doppelanzeiger für exaktes Einstellen der Schnitttiefe mit und ohne Führungsschiene
- Mit Hinterschnittfunktion für passgenaue Übergänge, 0°- und 45°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit
- Schnelles und einfaches Wechseln des Sägeblatts durch Hebel für einrastende Tauchposition und Spindelstopp
- Wandnahes Sägen möglich
- Sichtfenster in der Schutzhaube für exakte Schnittführung
- Auslaufbremse stoppt das Sägeblatt besonders schnell und erhöht die Sicherheit
- Staubarmes Sägen dank dem großvolumigen Staubsack oder durch Anschließen eines Saugers
- Sägespäne-Auswurfstutzen für jede Arbeitsposition individuell dreh- und arretierbar
- Praktischer Parallelanschlag als Zubehör verfügbar (Bestell-Nr. 628029000)

| Bestell-Nr. | 601166500 |
|---------------------------------------|------------------|
| EAN-Code | 4061792236783 |
| Nennaufnahmeleistung | 1200 W |
| Max. Schnitttiefe bei 90° | 66 mm |
| Max. Schnitttiefe bei 45° | 43 mm |
| Max. Schnitttiefe mit Führungsschiene | 61 mm |
| Sägeblatt-Ø x Bohrung | 165 x 20 mm |
| Schwenkbereich von/bis | - 1 / + 46 ° |
| Leerlaufdrehzahl | 2250 - 5000 /min |
| Gewicht ohne Netzkabel | 4.9 kg |
| Kabellänge | 4 m |

Lieferumfang

Sägeblatt "precision cut wood - classic" 165x20 Z42 WZ 5°, Staubsackbeutel, Sechskantschlüssel, meta-BOX 340