



AS 20 L PC mit manueller Filterabreinigung

- Kompakter, vielseitig einsetzbarer Sauger der Staubklasse L mit integrierter Filterabreinigung
- Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- Ideal für den mobilen Einsatz durch geringes Gewicht und Kompaktbauweise
- Zum Absaugen an Elektrowerkzeugen und zum Reinigen von Baustelle, Werkstatt usw.
- PressClean: manuelle Filterabreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger in den Arbeitspausen
- Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L
- Saugstopp beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
- Praktisches Zubehörfach mit Klappdeckel für Kleinteile
- Mitgeliefertes Sauggerzubehör mit Quick-System für schnelles Umrüsten im Einsatz

Bestell-Nr. EAN-Code	602083000 4061792230675
Luftleistung max.	4200 l/min
Unterdruck	225 hPa (mbar)
Filterfläche	3500 cm ²
Aufnahmeleistung max.	1200 W
Behältervolumen	20 l
Saugschlauch-Ø	32 mm
Schlauchlänge	1,75 m
Gewicht	9,4 kg
Kabellänge	5,5 m

Lieferumfang

Saugschlauch Quick (Ø 32 mm / 1,75 m), Hartkonus-Muffen Quick, 3 Saugrohre aus Kunststoff, Vliesfilterbeutel, Fugendüse, Bodendüse (300 mm breit), Saugdüse (120 mm breit)