



ASA 30 L PC mit manueller Filterabreinigung

- Kompakter, vielseitig einsetzbarer Sauger der Staubklasse L mit integrierter Filterabreinigung
- Schnelles Koppeln von metaBOXen mit Werkzeug und Zubehör auf dem Sauger für einfachen Standortwechsel
- Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- Zum Absaugen an Elektrowerkzeugen und zum Reinigen von Baustelle, Werkstatt usw.
- Gerätesteckdose für ein Elektrowerkzeug zur Nutzung der Ein-/Ausschaltautomatik des Saugers
- PressClean: manuelle Filterabreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger in den Arbeitspausen
- Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L
- Saugstopp beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
- Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches
- Antistatik-Grundausstattung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs
- Einfacher Transport dank Kabel- und Schlauchhalterung sowie Depot für Rohre und Düsen
- Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche
- Praktisches Zubehörfach mit Klappdeckel für Kleinteile
- Mitgeliefertes Sauggeräteequipment mit Quick-System für schnelles Umrüsten im Einsatz

Bestell-Nr.	60208600
EAN-Code	4061792230743
Luftleistung max.	4200 l/min
Unterdruck	225 hPa (mbar)
Filterfläche	3500 cm ²
Aufnahmeleistung max.	1200 W
Behältervolumen	30 l
Saugschlauch-Ø	32 mm
Schlauchlänge	3,2 m
Gewicht	10,8 kg
Kabellänge	5,5 m

Lieferumfang

Saugschlauch Quick (Ø 32 mm / 3,2 m), Anschlussmuffe Quick Ø 28/35 mm, Handgriff-Zwischenstück Quick Professional, 3 Saugrohre aus Kunststoff, Vliesfilterbeutel, Fugendüse, Bodendüse (300 mm breit), Saugdüse (120 mm breit)