



ASA 30 H PC mit manueller Filterabreinigung

- Kompakter, vielseitig einsetzbarer Sauger der Staubklasse H mit integrierter Filterabreinigung
- Schnelles Koppeln von metaBOXen mit Werkzeug und Zubehör auf dem Sauger für einfachen Standortwechsel
- Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- Zum Absaugen an Elektrowerkzeugen und zum Reinigen von Baustelle, Werkstatt usw.
- Gerätesteckdose für ein Elektrowerkzeug zur Nutzung der Ein-/Ausschaltautomatik des Saugers
- PressClean: manuelle Filterabreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger in den Arbeitspausen
- Maximaler Anwenderschutz: zertifiziert durch EU-Norm für Stäube der Staubklasse H
- Saugstopp beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
- Warnsignal bei Unterschreitung des Mindestvolumenstroms zum Schutz des Anwenders
- Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches
- Antistatik-Grundausstattung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs
- Einfacher Transport dank Kabel- und Schlauchhalterung sowie Depot für Rohre und Düsen
- Praktisches Zubehörfach mit Klappdeckel für Kleinteile
- Mitgeliefertes Saugerzubehör mit Quick-System für schnelles Umrüsten im Einsatz

Bestell-Nr.	602088000
EAN-Code	4061792230804
Luftleistung max.	4200 l/min
Unterdruck	225 hPa (mbar)
Filterfläche	5000 cm ²
Aufnahmeleistung max.	1200 W
Behältervolumen	30 l
Saugschlauch-Ø	32 mm
Schlauchlänge	4 m
Gewicht	10.8 kg
Kabellänge	8 m

Lieferumfang

Antistatik-Saugschlauch Quick (Ø 32 mm / 4 m), Anschlussmuffe Quick Ø 28/35 mm, Anschlussmuffe Quick Ø 40/45 mm, Handgriff-Zwischenstück Quick Premium, 3 Saugrohre (verchromt), Spezial-Filterbeutel für H-Klasse, Fugendüse, Bodendüse (360 mm breit), Saugdüse (120 mm breit), Bürstendüse